



TD 441-11Y-M20

- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- 2 Koskettimet
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Suojausluokka IP65

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.9.2024 6.15