



AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH-DU

- Pieni, tasainen runko
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Korkea pitovoima 2000 N
- Lukitusvoima 40 N
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
- Sama malli kääntö- ja liukuoviin
- Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
- Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.2.2025 3.19