



MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- jännitteellä lukittava
- Automaattinen lukitus
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Muovikotelo
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.9.2024 8.40