



## CSS 15-30-2P+D-M-L

- Metallikotelo
- Enintään 16 tunnistinta voidaan sarjakytkää
- Kiinteällä kaapelilla, 7-napainen
- Ø M30
- Kytkeäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.3.2025 16.20