



UV3H 434Y

- Metallikotelo
- 4 Koskettimet
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (peruskomponentti)
- KytKentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.1.2025 13.09