



PS116-T12-LR200-N200

- Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
- Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
- Pikaliitântäteknikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo
- Säädetty pituus 2 mm askelin
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.2.2025 8.20