



## PS116-T12-L200-H200

- Kiinteällä kaapelilla takana, 2 m
- Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
- Pikaliitântäteknikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.12.2024 7.13