



CSS 14-34F0-S-D-M-ST

- 1 x kytkentärasia M12, 8-napainen
- Tunnistus sivulta
- ilman kuittauspainikkeen reunanvalvontaa, soveltuu automaattikuittaukseen
- Pakkotoimisen releen ohjaukseen ilman saman piirin turvavalvontayksikköä
- Soveltuu yksittäiseksi laitteeksi tai sarjaan kytkettyjen standarditunnistimien päätelaitteeksi korvaamaan turvareleen
- Itsevalvova, sarjaankytkentä enintään 30 CSS 34 tunnistinta ja yksi CSS 34F0/F1 tunnistin, luokka 4 ISO 13849-1
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.4.2025 16.23