



## PS226-Z12-N200

- Pikaliitântätekniiikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
- EN 50047 rakenne
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- LED-malli saatavana

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.3.2025 10.13