



PS215-T12-N200

- Pikaliitântätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Säädettävä pituus 2 mm askelin
- LED-malli saatavana

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.3.2025 3.42