



ZV10H 235-11Z-M20

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**
- Réglage du levier par crans de 10°

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 8/08/2024 21:55