



## ZS 332-11Y-M20

- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Grande course d'ouverture de contact
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Contacts en argent massif doré
- Système à rupture brusque avec accumulation magnétique
- Système de contacts séparé du système de rupture, par conséquent un point de commutation constant, indépendant de l'usure du contact
- Forme selon EN 50041

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12/09/2024 13:48