



INTERRUPTEUR Á CHARNIÈRE TVS410ST2-11/01I

- avec angle de commutation fixe
- connecteur M12, 8 pôles, ci-dessus
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 ... 60 mm)

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/03/2025 21:41