## **FICHES TECHNIQUES**





## EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Vitesse du convoyeur jusqu'à 1 m/s
- Galet en nylon, Ø 22 mm, surface de roulement 95 mm
- 1 contact NO / 1 contact NF avec 24° de déviation
- Contact à manoeuvre positive d'ouverture pour une commutation sûre
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/10/2025 21:51