



UV3H 433Y

- Boîtier métallique
- 3 Contacts
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/04/2024 16:02