



EX-Z4V7H 355-11Z-2138-3G/D

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Y compris presse-étoupe antidéflagrante et vis de fermeture
- Cotes de montage selon EN 50041
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/05/2025 00:30