



CSS 14-34-S-SD-M-ST

- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- actionnement latéral
- sortie de diagnostic série
- Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasite" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/01/2025 14:40