



## ZR 235-11Z-M20-2325

- avec un ressort de rappel plus puissant que dans l'interrupteur de base
- Force d'actionnement  $12N \pm 5\%$
- Boîtier avec trous de fixation ronds  $D=5\text{mm}$
- Résistant aux températures jusqu'à  $-40\text{ °C}$
- Ne convient pas avec des variations la température
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- $30\text{ mm} \times 63,5\text{ mm} \times 30\text{ mm}$
- Organes de commande réglables de  $4 \times 90^\circ$
- Cotes de montage selon EN 50047

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/01/2025 23:51