



AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Version antidéflagrante disponible
- Déverrouillage d'urgence
- 162 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-09-12 14 h 42