



## TESF/S/ST24.2/U

- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- 1 Raccordement par connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 ... 60 mm)

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-08-08 00 h 19