



## UV7H 433Y

- Boîtier métallique
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- 3 Contacts
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (composant de base)
- Points de commutation et type de contact réglables
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-02-01 13 h 19