



TV8H 330-11Y-1903

- utilisable comme un interrupteur de sécurité
- Version résistante à la température (jusqu'à 160°C)
- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°

Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2024-08-06 09 h 30