



EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.10.2024 03:04