



T4V7H 336-11Z-2079-2

- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Longueur du levier réglable en continu
- Également disponible avec grand galet en caoutchouc et levier fixe
- Réglage du levier par crans de 10°
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**
- Double isolation
- convient pour ascenseurs
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 10.03.2025 14:34