



## T4V7H 336-02X-M20-1897/1637

- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**
- Forme selon EN 50041
- Boîtier plastique
- Réglage du levier par crans de 10°
- Double isolation
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 04.02.2025 08:05