



## AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

- Raccord fileté
- Déverrouillage manuel latéral
- 2 entrées de câble M 16 x 1.5
- ouverture à droite
- Forme compacte
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts par le côté fin et large de l'actionneur
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Codage individuel
- Codage ELEVE selon ISO 14119
- Double isolation
- Tenue à l'arrachement élevée max.
- Durée de vie élevée
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12.05.2024 10:40