



INTERRUPTEUR A CHARNIÈRE AVEC SUPPLÉMENTAIRE TESF/ST230.2/0

- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- avec angle de commutation fixe
- 1 Raccordement par connecteur M 16 x 1.5, 10 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 ... 60 mm)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 05.03.2025 05:19