



AZM40Z-I2-ST-1P2P-DU

- Forme compacte, plate
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- Force de maintien 40 N
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
- Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
- Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
- Montage symétrique, vissage des deux côtés

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13.07.2024 04:53