



ZV12H 256-11Z-M20

- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- Large gamme d'organes de commande
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Réglage du levier par crans de 10°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01.06.2025 05:53