



MV6H 015-11Y

- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Lame flexible en acier à ressort

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14.02.2025 23:48