



ZV14H 236 ST-AS

- Raccordement AS-Interface via prise M12
- Boîtier plastique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Indication d'états et LED AS-Interface
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
- Réglage du levier par crans de 10°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 04.03.2025 12:42