



ML 461-22Y

- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 118 mm x 155 mm x 64 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09.01.2025 05:16