



AZM190-02/02RK-24VDC

- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Chambre de raccordement
- Forme étroite, convient particulièrement bien pour l'installation sur des portes pivotantes, sur des profils en aluminium et sur des grilles de protection
- Clapet d'occultation anti-encrassement
- Raccordement par bornes à vis

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28.02.2025 01:35