



AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- Principe d'actionnement différent des blocs contacts
- Convien(nen)t jusqu'à la catégorie 4 selon ISO 13849-1
- La position du protecteur peut être signalée
- Actionneur à ressort
- 130 mm x 144 mm x 56 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 15/09/2024 08:18