



TV4H 015-02Y

- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (composant de base)
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- L'élasticité du ressort absorbe un contact incorrect avec la came de commutation

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/12/2024 06:31