



MV7H 330-11Y-RMS

- Boîtier métallique
- Durée de vie élevée
- 40 mm x 76 mm x 40 mm (composant de base)
- Convient pour une vitesse d'attaque basse
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- sans silicones
- mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 04/01/2025 12:20