



TD 422-01Y-2512

- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Tête de manœuvre réglable de 4 x 90°
- Boîtier métallique
- Actionneur réglable de 360° en continu
- L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
- Dans l'exécution hautes températures, possibilité d'installer le galet dans deux positions différentes sur l'axe
- Etanchéité IP65

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 09/05/2025 01:28