



## Z4V10H 355-02Z

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- 3 entrées de câble latéral M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- Points de commutation selon EN 50041
- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 25/11/2024 16:24