



## EX-Z4V7H 335-11Z-3G/D

- Rupture brusque avec force de contact constante jusqu'au point de commutation
- Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
- **utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement**
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l'essence et à l'huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50041
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 30/07/2024 20:46