



AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Entrée de câble M20 x 1,5
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/05/2025 18:00