



## M3V4D 330-11Y-M20

- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Posizione finale mantenuta
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Azionatore con rotazione di 90° per posizione finale mantenuta

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.04.2025, 10:30