



EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

- Velocità del nastro fino a 1 m/s
- Rullo di nylon, Ø 22 mm, superficie di scorrimento 95 mm
- 1 contatto NA / 1 contatto NC con deviazione di 24°
- Contatto NC ad apertura obbligatoria
- Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- **Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento**

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.02.2025, 04:11