



ZV10H 236-02Z

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- **Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento**
- Azionatore regolabile con scatti di 10°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21.10.2024, 01:56