



AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- collegamento a vite
- Sblocco manuale, lateralmente
- Versione sinistra
- Forma compatta
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
- Ritenuta
- Codifica individuale
- Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- Isolamento di protezione
- Elevata forza di ritenuta
- Lunga durata
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.03.2025, 09:55