



Z4V10H 355-11Z-M20

- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041
- **Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento**

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18.02.2025, 09:14