



AZM190-11/11RKAEO-24VDC

- senza Sblocco manuale
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Ritenuta
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Vano di collegamento
- Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
- meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
- collegamento con morsetti a vite

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.02.2025, 23:48