



TESF/ST24.1/0

- 1 passacavi M 16 x 1.5
- con angolo di azionamento fisso
- 1 connettore M12, 8 poli
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 ... 60 mm)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18.10.2024, 18:39