



UV3H 434Y

- Custodia di metallo
- 4 Contatti
- 62 mm x 127 mm x 50 mm (disp. di base)
- Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.05.2024, 18:55