



## TL 422-01Y-M20

- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia di metallo
- Azionatore regolabile a 360° senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- 1 Contatto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- Grado di protezione IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 01.01.2025, 18:40