SCHEDA TECNICA





MD 441-11Y-M20

- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- 2 Contatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
- Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori. Generato il 28.04.2025, 18:41